

**Clé à ergot réglable coudée, Ø nom. tenon: 5mm****Données de commande**

N° commande	628610 5
GTIN	4020772050931
Classe d'article	63Q

Description**Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm. Plage de tolérance h12.

Description technique

Ecartement des tenons réglable (a)	14 - 90 mm
Ø nom. tenon	5 mm
Type	758
Référence fabricant	758CC
Longueur L	205 mm
coudé	oui
droite	non
Réglable en largeur	oui
Type de produit	Clé à ergot

