

**Koken****Rallonge IMPACT, 3/8 pouce, Longueur totale: 125mm**

## Données de commande

N° commande	650390 125
GTIN	4991644340149
Classe d'article	63R

## Description

**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3121 A 10 avec goupille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Remarque(s):**

Autres dimensions et modèles sur demande.

## Description technique

Longueur totale	125 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Horex rallonge micrometre

## Accessoires

Goupille pour douilles, 3/8 pouce ØxLongueur 2,5X18 mm	650900 2,5X18
--------------------------------------------------------	---------------

Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm	650800 22
Extracteur pour attaches de sécurité	650785
Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2	650790 2