

**HOLEX****Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce longue, avec aimant à ressort, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	650210 10
GTIN	4045197382122
Classe d'article	62D

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Description technique**

Longueur	55 mm
Ø côté réception	16,5 mm
Ouverture	10 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

## Accessoires

Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 1	650790 1
Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 18 mm	650800 18
Extracteur pour attaches de sécurité	650785