

**Koken****Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	650130 19
GTIN	4991644318049
Classe d'article	63R

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Remarque(s):**

Autres dimensions et modèles sur demande.

**Description technique**

Longueur	32 mm
Ø côté réception	27 mm
Ouverture	19 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Convient pour une utilisation sur machine	oui

Type de produit

Douille

## Accessoires

Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2

650790 2

Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm

650800 22

Extracteur pour attaches de sécurité

650785