



## Cardan IMPACT, 3/8 pouce



### Données de commande

N° commande	650600
GTIN	4045197214805
Classe d'article	62D

### Description

**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

Carrés mâles suivant DIN 3121 F 10 avec trou de goupille. Carrés femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.

Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3121 A 10 avec goupille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Remarque(s):**

Autres dimensions et modèles sur demande.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Longueur totale: 50 mm

### Description technique

Longueur totale	50 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Adaptateurs

---

## Accessoires

Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm	650800 22
Kit d'attaches de sécurité 10 pièces, pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur Type 2	650790 2