

**Clé à ergot réglable droit, Ø nom. tenon: 4mm****Données de commande**

N° commande	628600 4
GTIN	4020772040628
Classe d'article	63Q

Description**Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm. Plage de tolérance h12.

Description technique

Ecartement des tenons réglable (a)	11 - 60 mm
Ø nom. tenon	4 mm
Type	758
Référence fabricant	758
Longueur L	160 mm
coudé	non
droite	oui
Réglable en largeur	oui
Type de produit	Clé à ergot

