



Raccord rapide IMPACT, 3/8 pouce, Longueur totale:mm



Données de commande

N° commande	650650
GTIN	4045197286116
Classe d'article	62D

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Carrés femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Longueur totale: 46 mm

Carré de sortie: 3/8 pouce

Description technique

Carré de sortie	3/8 pouce
Longueur totale	46 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	bruni

Type de produit

Adaptateurs

Accessoires

Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X14 mm	650900 2,5X14
--	---------------

Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 18 mm	650800 18
--	-----------

Kit d'attaches de sécurité 10 pièces, pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur Type 1	650790 1
--	----------
