

**Clé à ergot réglable droit, Ø nom. tenon: 5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 628600 5      |
| GTIN             | 4020772040758 |
| Classe d'article | 63Q           |

**Description****Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

**Utilisation:**

Pour écrous à trous frontaux.

**Remarque(s):**

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm. Plage de tolérance h12.

**Description technique**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ecartement des tenons réglable (a) | 14 - 100 mm |
| Ø nom. tenon                       | 5 mm        |
| Type                               | 758         |
| Référence fabricant                | 758         |
| Longueur L                         | 215 mm      |
| coudé                              | non         |
| droite                             | oui         |
| Réglable en largeur                | oui         |
| Type de produit                    | Clé à ergot |

