

**Clé à ergot articulée droite, Ø max. / Ø nom. tenon: 40/4mm****Données de commande**

N° commande	628800 40/4
GTIN	4020772041045
Classe d'article	63Q

Description**Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, bruni.

Avec tenons fixes.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

Ø tenon = Ø côte nominale tenon – 0,1 mm; plage de tolérance h12.

Description technique

Ø max.	40 mm
Ø nom. tenon	4 mm
Longueur totale	150 mm
Ecartement des tenons réglable (a)	18 - 40 mm
Type	764C
Référence fabricant	764
Type de produit	Clé à ergot