

HOLEX**Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce longue, avec aimant à ressort, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	650210 14
GTIN	4045197382146
Classe d'article	62D

Description**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Description technique

Ø côté réception	21,5 mm
Ouverture	14 mm
Longueur	55 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

Accessoires

Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Extracteur pour attaches de sécurité	650785
Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2	650790 2
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm	650800 22