



## Cliquet universel (sans douille), Type: 0



### Données de commande

N° commande	629400 0
GTIN	2050001013828
Classe d'article	66C

### Description

**Exécution:**

Réversible par levier à la tête du cliquet pour marche à gauche, à droite ou verrouillage. Toutes les pièces d'entraînement sont trempées. Bras en tube d'acier de précision. Les douilles carrées interchangeables sont fermement maintenues par le couvercle vissé.

**Matière(s):**

Acier spécial, surface brunie, poignée non revêtue.

Largeur tête à cliquet: 29,5 mm

Hauteur tête à cliquet: 10 mm

Longueur totale: 170 mm

Couple admissible: 100 Nm

### Description technique

Hauteur tête à cliquet	10 mm
Longueur totale	170 mm
Largeur tête à cliquet	29,5 mm
Couple admissible	100 Nm
Référence fabricant	R0-HA155
Type de produit	Cliquets