



Cliquet universel (sans douille), Type: 1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 629400 1 |
| GTIN | 2050001013835 |
| Classe d'article | 66C |

Description

Exécution:

Réversible par levier à la tête du cliquet pour marche à gauche, à droite ou verrouillage. Toutes les pièces d'entraînement sont trempées. Bras en tube d'acier de précision. Les douilles carrées interchangeables sont fermement maintenues par le couvercle vissé.

Matière(s):

Acier spécial, surface brunie, poignée non revêtue.

Largeur tête à cliquet: 36,7 mm

Hauteur tête à cliquet: 15,9 mm

Longueur totale: 195 mm

Couple admissible: 130 Nm

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Largeur tête à cliquet | 36,7 mm |
| Hauteur tête à cliquet | 15,9 mm |
| Couple admissible | 130 Nm |
| Longueur totale | 195 mm |
| Référence fabricant | R1-HA175 |
| Type de produit | Cliquets |