



Cliquet universel (sans douille), Type: 2



Données de commande

N° commande	629400 2
GTIN	2050001013842
Classe d'article	66C

Description

Exécution:

Réversible par levier à la tête du cliquet pour marche à gauche, à droite ou verrouillage. Toutes les pièces d'entraînement sont trempées. Bras en tube d'acier de précision. Les douilles carrées interchangeables sont fermement maintenues par le couvercle vissé.

Matière(s):

Acier spécial, surface brunie, poignée non revêtue.

Largeur tête à cliquet: 45 mm

Hauteur tête à cliquet: 20 mm

Longueur totale: 245 mm

Couple admissible: 180 Nm

Description technique

Couple admissible	180 Nm
Largeur tête à cliquet	45 mm
Hauteur tête à cliquet	20 mm
Longueur totale	245 mm
Référence fabricant	R2-HA220
Type de produit	Cliquets