



Cliquet universel (sans douille), Type: 3



Données de commande

N° commande	629400 3
GTIN	2050001013859
Classe d'article	66C

Description

Exécution:

Réversible par levier à la tête du cliquet pour marche à gauche, à droite ou verrouillage. Toutes les pièces d'entraînement sont trempées. Bras en tube d'acier de précision. Les douilles carrées interchangeables sont fermement maintenues par le couvercle vissé.

Matière(s):

Acier spécial, surface brunie, poignée non revêtue.

Largeur tête à cliquet: 56 mm

Hauteur tête à cliquet: 25,8 mm

Longueur totale: 330 mm

Couple admissible: 400 Nm

Description technique

Largeur tête à cliquet	56 mm
Couple admissible	400 Nm
Longueur totale	330 mm
Hauteur tête à cliquet	25,8 mm
Référence fabricant	R3-HA300
Type de produit	Cliquets