



Cliquet universel (sans douille), Type: 4



Données de commande

N° commande	629400 4
GTIN	2050001013866
Classe d'article	66C

Description

Exécution:

Réversible par levier à la tête du cliquet pour marche à gauche, à droite ou verrouillage. Toutes les pièces d'entraînement sont trempées. Bras en tube d'acier de précision. Les douilles carrées interchangeables sont fermement maintenues par le couvercle vissé.

Matière(s):

Acier spécial, surface brunie, poignée non revêtue.

Largeur tête à cliquet: 70 mm

Hauteur tête à cliquet: 32 mm

Longueur totale: 415 mm

Couple admissible: 500 Nm

Description technique

Hauteur tête à cliquet	32 mm
Longueur totale	415 mm
Largeur tête à cliquet	70 mm
Couple admissible	500 Nm
Référence fabricant	R4-HA380
Type de produit	Cliquets