



Cliquet universel complet avec douilles carrées, Type: 0K



Données de commande

N° commande	629410 0K
GTIN	2050001017390
Classe d'article	66C

Description

Exécution:

Réversible par levier à la tête du cliquet pour marche à gauche, à droite ou verrouillage. Toutes les pièces d'entraînement sont trempées. Bras en tube d'acier de précision. Les douilles carrées interchangeables sont fermement maintenues par le couvercle vissé.

Matière(s):

Acier spécial, surface brunie, poignée non revêtue.

Contenu:

1 cliquet universel 629400: Réf. 0

1 douille carrée de chaque 629600: Réf. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Livraison:

1 cliquet réf. 0 avec 8 douilles et 1 tournevis dans un coffret en acier avec étui moulé en plastique.

Description technique

Référence fabricant	RS0 / DIN
Type de produit	Cliquets

Accessoires

Douille carrée Type-Carré 0-4,9	629600 0-4,9
Douille carrée Type-Carré 0-7	629600 0-7
Douille carrée Type-Carré 0-6,2	629600 0-6,2
Douille carrée Type-Carré 0-3,4	629600 0-3,4
Douille carrée Type-Carré 0-5,5	629600 0-5,5
Cliquet universel (sans douille) Type 0	629400 0
Douille carrée Type-Carré 0-8	629600 0-8
Douille carrée Type-Carré 0-11	629600 0-11
Douille carrée Type-Carré 0-9	629600 0-9