



Pierre d'affûtage pour meules diamantées et CBN, type de grain et granulométrie: EK240



Données de commande

N° commande	599820 EK240
GTIN	9003179327801
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:

Pierres d'affûtage et de dépolissage de différentes dimensions avec structure homogène.

Pierre d'affûtage en **corindon spécial** avec **liant vitrifié (utilisation standard)**.

Utilisation:

- **Affûtage (rétablissement de la saillie du grain) de meules diamantées et CBN après le dressage ou pendant le meulage. La liaison est rétablie, les meules diamantées et CBN sont de nouveau performantes.**
- **Utilisation manuelle ou fixe sur rectifieuses dans l'usinage de gorges.**
- **Meulage avec arrosage recommandé.**

Remarque(s):

Stocker si possible les pierres d'affûtage à l'humidité.

Description technique

Spécification	A240V
Abrasifs	Corindon spécial
Abréviation de l'abrasif	A
Pour meules dans les grains	46 – 126 µm
Grain	240
Longueur	200 mm

Largeur	25 mm
Hauteur	13 mm
Type de produit	Pierres d'affûtage