



## Clé à fourches, pouces, Type: 18



### Données de commande

N° commande	610120 18
GTIN	4018754019830
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

**Norme:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

### Description technique

Largeur mâchoires max. b1	42 mm
Largeur mâchoires max. b2	49 mm
Hauteur mâchoires max. h	7,3 mm
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Ouverture de clé <sub>2</sub>	7/8 pouce
Longueur de clé L	235 mm
Ouverture de clé <sub>1</sub>	3/4 pouce
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré

Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés