



## Douille, 1/4 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E10



### Données de commande

N° commande	631500 E10
GTIN	4018754000982
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Dim. profil A: 9,4 mm

Ø côté réception: 12,7 mm

Longueur: 23 mm

### Description technique

Dim. profil A	9,4 mm
Profil Torx®	E10
Longueur	23 mm
Ø côté réception	12,7 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau	Acier hautes performances HPQ®, chromé
Type de produit	Douille

