



Clé à fourches, Ouverture: 12X13mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 610100 12X13 |
| GTIN | 4018754017799 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 610600

Description technique

| | |
|---------------------------|----------|
| Ouverture de clé 1 | 12 mm |
| Largeur mâchoires max. b1 | 29 mm |
| Hauteur mâchoires max. h | 6 mm |
| Largeur mâchoires max. b2 | 31 mm |
| Ouverture de clé 2 | 13 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Longueur de clé L | 170 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Norme | DIN 3110 |
| Norme | ISO 3318 |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré |
| Anti-déflagrant | non |
| Ouvertures identiques des deux côtés | non |
| Type de produit | Clés |