

**Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	631415 10
GTIN	4045197493316
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

**Norme:**

**DIN 3124-L**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

Douilles 6 pans longues HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (631417).

**Description technique**

Longueur	50 mm
Ouverture	10 mm
Ø côté réception	14,5 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Avec profil AS-Drive

non

Type de produit

Douille