



## Coffret de douilles, Nombre de pièces: 73



### Données de commande

N° commande	630002 73
GTIN	4045197579119
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.

Modèle économique.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

73 pièces – 3/8 pouce: 18 douilles 3/8 pouce, 6 pans 6 – 24 mm

9 douilles longues 3/8 pouce, 6 pans 8 – 24 mm

2 douilles pour bougies d'allumage 3/8 pouce, 16 et 21 mm

3 douilles avec aimant 6; 8; 10 mm

(avec queue 6 pans E 6,3)

1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 1/4 pouce

1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 3/8 pouce

4 douilles tournevis pour 6 pans femelle 3 – 6 mm

3 douilles tournevis pour vis à fente 4; 5,5; 7 mm

2 douilles tournevis pour Phillips PH1; PH2

2 douilles tournevis pour Pozidriv PZ1; PZ2

7 douilles tournevis pour Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 cliquet avec éjecteur 3/8 pouce

1 poignée transversale 3/8 pouce

1 cardan 3/8 pouce

2 rallonges 3/8 pouce 75 et 225 mm

1 rallonge 3/8 pouce 50 mm WobbleFix

1 adaptateur 3/8 – 1/4 pouce

1 adaptateur 3/8 – 1/2 pouce

13 clés mixtes 6 – 19 mm

Présentation dans: Coffret en plastique (380×285×85 mm)

## Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Nombre de pièces	73
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	6-24 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Emballage	Coffret en plastique
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Clip en plastique Couleur RED	630003 RED
Clip en plastique Couleur BLUE	630003 BLUE