



## Clé à fourches, Ouverture: 6X7mm



### Données de commande

N° commande	610100 6X7
GTIN	4018754017713
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

**Norme:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

**Remarque(s):**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 610600

### Description technique

Ouverture de clé 2	7 mm
Ouverture de clé 1	6 mm
Largeur mâchoires max. b2	18 mm
Hauteur mâchoires max. h	4 mm
Largeur mâchoires max. b1	16 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	120 mm

Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés