

**Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 12mm****Données de commande**

N° commande	631415 12
GTIN	4045197493330
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans longues HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (631417).

Description technique

Longueur	50 mm
Ø côté réception	16,9 mm
Ouverture	12 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Avec profil AS-Drive	non
Type de produit	Douille