



Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 13mm



Données de commande

N° commande	631400 13
GTIN	4018754000272
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Ouverture	13 mm
Longueur	50 mm
Ø côté réception	17,8 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®

Surface	chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille