



Clé à fourches, Ouverture: 13X14 mm



Données de commande

N° commande	610700 13X14
GTIN	4045197158918
Classe d'article	61A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Longueur de clé L: 190 mm

Largeur mâchoires max. b1: 33 mm

Largeur mâchoires max. b2: 35 mm

Hauteur mâchoires max. h: 6 mm

Description technique

Hauteur mâchoires max. h	6 mm
Largeur mâchoires max. b1	33 mm
Largeur mâchoires max. b2	35 mm
Ouverture de clé 1	13 mm
Ouverture de clé 2	14 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	190 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318

Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés