



Douille, 1/4 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E4



Données de commande

N° commande	631500 E4
GTIN	4018754000937
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Dim. profil A: 3,8 mm

Ø côté réception: 5,6 mm

Longueur: 23 mm

Description technique

Dim. profil A	3,8 mm
Longueur	23 mm
Ø côté réception	5,6 mm
Profil Torx®	E4
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau	Acier hautes performances HPQ®, chromé
Type de produit	Douille

