


**Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince Surface Drive, Ouverture: 14mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 651020 14     |
| GTIN             | 4045197336392 |
| Classe d'article | 62D           |

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

**Avantage(s):**

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Description technique**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ø côté réception                          | 21 mm                              |
| Ouverture                                 | 14 mm                              |
| Longueur                                  | 38 mm                              |
| Carré d'entraînement                      | 1/2 pouce                          |
| Profil d'entraînement                     | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive |
| Convient pour une utilisation sur machine | oui                                |
| Type de produit                           | Douille                            |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Goupille pour douilles, 1/2 pouce Ø×Longueur 3X20 mm                                  | 651900 3X20 |
| Bague en caoutchouc pour douilles, 1/2 pouce Ø 25 mm                                  | 651800 25   |
| Kit d'attaches de sécurité 10 pièces pour douilles, 1/2 pouce, avec extracteur Type 3 | 651790 3    |