

HOLEX**Douille IMPACT, 6 pans, 1/2 pouce longue, avec aimant à ressort, Ouverture: 24mm****Données de commande**

N° commande	651210 24
GTIN	4045197215314
Classe d'article	62D

Description**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

La vis est maintenue de manière sûre à l'aide d'un aimant monté sur ressort. Il permet en même temps d'assurer constamment la prise complète de la tête de vis. Les vis / écrous alésés peuvent être aisément retirés grâce au ressort.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Douilles IMPACT 6 pans HOLEX, longues également disponibles en pouces dans notre eShop (651202).

Description technique

Longueur	78 mm
Ouverture	24 mm
Ø côté réception	35 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

Accessoires

Bague en caoutchouc pour douilles, 1/2 pouce Ø 30 mm	651800 30
Goupille pour douilles, 1/2 pouce Ø×Longueur 3X25 mm	651900 3X25
Kit d'attaches de sécurité 10 pièces pour douilles, 1/2 pouce, avec extracteur Type 4	651790 4