

**Kokon****Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	651010 19
GTIN	4991644353125
Classe d'article	63R

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

**Avantage(s):**

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le blocage des douilles sur les vis.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Description technique**

Ø côté réception	28,2 mm
Longueur	38 mm
Ouverture	19 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Convient pour une utilisation sur machine	oui

Type de produit

Douille

## Accessoires

Bague en caoutchouc pour douilles, 1/2 pouce Ø 30 mm

651800 30

Goupille pour douilles, 1/2 pouce Ø×Longueur 3X25 mm

651900 3X25

Kit d'attaches de sécurité 10 pièces pour douilles, 1/2 pouce, avec extracteur Type 4

651790 4