


**Koken****Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce articulée, Ouverture: 13mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 651215 13     |
| GTIN             | 4991644356928 |
| Classe d'article | 63R           |

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

**Avantage(s):**

Vissage direct dans des endroits difficiles d'accès, cardan inutile.

**Norme:**

**DIN 3129**

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Description technique**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ø côté réception                          | 20,7 mm               |
| Ouverture                                 | 13 mm                 |
| Longueur                                  | 67,5 mm               |
| Carré d'entraînement                      | 1/2 pouce             |
| Profil d'entraînement                     | Clé à douilles 6 pans |
| Convient pour une utilisation sur machine | oui                   |

Type de produit

Douille

## Accessoires

Kit d'attaches de sécurité 10 pièces pour douilles, 1/2 pouce, avec extracteur Type 4

651790 4

Goupille pour douilles, 1/2 pouce Ø×Longueur 3X25 mm

651900 3X25

Bague en caoutchouc pour douilles, 1/2 pouce Ø 30 mm

651800 30