

**Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce avec aimant, Ouverture: 15mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 651005 15 |
| GTIN | 4045197382368 |
| Classe d'article | 62D |

Description**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Description technique

| | |
|---|-----------------------|
| Longueur | 38 mm |
| Ouverture | 15 mm |
| Ø côté réception | 23,7 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Convient pour une utilisation sur machine | oui |
| Type de produit | Douille |

Accessoires

Kit d'attaches de sécurité 10 pièces pour douilles, 1/2 pouce, avec extracteur Type 4

651790 4

Bague en caoutchouc pour douilles, 1/2 pouce Ø 30 mm

651800 30

Goupille pour douilles, 1/2 pouce Ø×Longueur 3X25 mm

651900 3X25