



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 28 pièces, Type: P



Données de commande

N° commande	630295 P
GTIN	4013288173898
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M6 et vis Torx® femelles avec filetage M3 – M6.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Contenu:

Réf. S - Avec cliquet réversible 63 2295.

Réf. P - Avec carré traversant 63 2290.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pièces 675320 réf. 1/25; 2/25

Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 6 pièces 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 150 mm

Rallonge Wobble: 1 pièce 56 mm

Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce

Cliquet réversible (réf. S): 1 pièce 632295

Cliquet traversant (réf. P): 1 pièce 632290

Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-agrippante

Description technique

Nombre de pièces	28
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	5-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Référence fabricant	8100 SA 7
Emballage	Trousse en tissu, fermeture auto-agrippante
Longueur	204 mm
Largeur	91 mm
Hauteur	51 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675320 1/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 4 mm	675240 4
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675310 3/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675240 6
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675310 2/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675320 2/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675240 5
Cliquet de précision "Zyklop Metal", carré traversant 1/4" avec éjecteur	632290
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675310 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 3 mm	675240 3
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20