

**Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince Surface Drive, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	651020 13
GTIN	4045197336385
Classe d'article	62D

Description**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Description technique

Longueur	38 mm
Ø côté réception	19,2 mm
Ouverture	13 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

Accessoires

Kit d'attaches de sécurité 10 pièces pour douilles, 1/2 pouce, avec extracteur Type 3	651790 3
Bague en caoutchouc pour douilles, 1/2 pouce Ø 25 mm	651800 25
Goupille pour douilles, 1/2 pouce Ø×Longueur 3X20 mm	651900 3X20