



Coffret de douilles, acier inoxydable, carré 1/4 pouce 24 pièces



Données de commande

N° commande	630350
GTIN	4000896121120
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Avantage(s):

La gamme INOX® offre une durée de vie trois fois plus longue pour une sollicitation permanente dynamique comparable. Valeurs de couple et de résistance jusqu'à 20 % plus élevées en sollicitation statique, pour une meilleure sécurité et un risque de blessures réduit.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M10.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Douilles tournevis 6 pans: 5 pièces réf. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Poignée transversale: 1 pc.

Poignée emmanchée: 1 pc.

Rallonges: 2 pièces réf. 55; 147 mm

Cardan: 1 pc.

Cliquet: 1 pc.

Présentation dans: Coffret en plastique

Matériau: INOX

Hauteur: 39 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-14 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-8 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Nombre de pièces	24
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-8 mm
Matériau	INOX
Emballage	Coffret en plastique
Longueur	190 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	39 mm
Type de produit	Clé à douilles