

**Clé à fourches, chromé, Ouverture: 10X11mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 610950 10X11 |
| GTIN | 4045197159229 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

| | |
|---------------------------|----------|
| Hauteur mâchoires max. h | 5 mm |
| Largeur mâchoires max. b1 | 24 mm |
| Ouverture de clé 2 | 11 mm |
| Largeur mâchoires max. b2 | 27 mm |
| Ouverture de clé 1 | 10 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Longueur de clé L | 151 mm |
| Norme | DIN 3110 |
| Norme | ISO 3318 |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Surface | chromées |
| Attribut des noms de produit | chromé |
| Anti-déflaquant | non |
| Ouvertures identiques des deux côtés | non |
| Type de produit | Clés |