

**Jeu de clés à fourches, phosphatée, Nombre de clés: 10****Données de commande**

N° commande	610910 10
GTIN	4045197384409
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé à fourches de chaque 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Description technique

Nombre de clés	10
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Surface	phosphatée
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé à fourches Ouverture 16X17 mm	610900 16X17
Clé à fourches Ouverture 8X9 mm	610900 8X9
Clé à fourches Ouverture 21X24 mm	610900 21X24
Clé à fourches Ouverture 27X30 mm	610900 27X30
Clé à fourches Ouverture 6X7 mm	610900 6X7
Support en plastique avec patte de fermeture Pour nombre de clés 11	611700 11
Clé à fourches Ouverture 18X19 mm	610900 18X19
Clé à fourches Ouverture 12X13 mm	610900 12X13
Clé à fourches Ouverture 20X22 mm	610900 20X22
Clé à fourches Ouverture 10X11 mm	610900 10X11
Clé à fourches Ouverture 14X15 mm	610900 14X15