

**Jeu de clés à fourches, phosphatée, Nombre de clés: 12****Données de commande**

N° commande	610910 12
GTIN	4045197384416
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

**Livraison:**

1 clé à fourches de chaque 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Description technique**

Nombre de clés	12
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Surface	phosphatée
Type de produit	Clés

## Accessoires

Clé à fourches Ouverture 30X34 mm	610900 30X34
Clé à fourches Ouverture 21X23 mm	610900 21X23
Clé à fourches Ouverture 6X7 mm	610900 6X7
Clé à fourches Ouverture 10X11 mm	610900 10X11
Clé à fourches Ouverture 12X13 mm	610900 12X13
Clé à fourches Ouverture 8X9 mm	610900 8X9
Clé à fourches Ouverture 24X26 mm	610900 24X26
Clé à fourches Ouverture 27X32 mm	610900 27X32
Clé à fourches Ouverture 14X15 mm	610900 14X15
Clé à fourches Ouverture 16X17 mm	610900 16X17
Clé à fourches Ouverture 20X22 mm	610900 20X22
Support en plastique Pour nombre de clés 12	611500 12
Clé à fourches Ouverture 18X19 mm	610900 18X19