



Clé à fourches, Ouverture: 27X30 mm



Données de commande

N° commande	610700 27X30
GTIN	4045197159090
Classe d'article	61A

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Longueur de clé L: 300 mm

Largeur mâchoires max. b1: 60 mm

Largeur mâchoires max. b2: 66 mm

Hauteur mâchoires max. h: 10 mm

Description technique

Largeur mâchoires max. b2	66 mm
Hauteur mâchoires max. h	10 mm
Ouverture de clé 2	30 mm
Ouverture de clé 1	27 mm
Largeur mâchoires max. b1	60 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	300 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318

Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non