

Koken**Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince, avec gaine en plastique, Ouverture: 19mm**

Données de commande

N° commande	651240 19
GTIN	4991644359424
Classe d'article	63R

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc. Lors du changement des roues et des pneus, il est important que les écrous ou les vis soient correctement serrés afin de garantir une conduite sûre. Une clé à douilles 6 pans avec douille en plastique permet de garantir un serrage suffisant des écrous ou des vis sans endommager les jantes. La clé à douilles convient également pour les clés à chocs. La douille en plastique protège les jantes et évite les rayures ou autres dommages susceptibles d'être causés par l'outil. Vous pouvez ainsi être certain que votre véhicule restera toujours en parfait état.

La clé à douilles est un outil important de tout atelier de réparation automobile. Que vous travailliez vous-même sur votre voiture ou que vous fassiez appel à un professionnel pour changer les roues et les pneus, cet outil est indispensable.

Avantage(s):

- **Le Ø réduit et la longueur totale parfaitement adaptée de la clé à douilles permettent de travailler dans des endroits difficiles d'accès.**
- **Gaine de protection pour pièces fragiles (p. ex. jantes en alu).**
- **Possibilité de positionnement sur visseuse en marche, étant donné que la gaine de protection tourne librement.**
- **Identification rapide des douilles grâce au codage couleur.**
- **Grande capacité de charge de la clé à douilles grâce à la zone de torsion.**
- **La butée en plastique à l'intérieur protège les surfaces sensibles de l'écrou de roue.**

Utilisation:

Essentiellement, pour un montage protecteur de pièces fragiles (p. ex. jantes en alliage léger).

Norme:**DIN 3129****Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.

Remarque(s):

Gaines de protection de rechange sous le code article 651242.

Description technique

Ø côté réception	27,2 mm
Longueur	110 mm
Ouverture	19 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

Accessoires

Kit d'attaches de sécurité 10 pièces pour douilles, 1/2 pouce, avec extracteur Type 3	651790 3
Goupille pour douilles, 1/2 pouce Ø×Longueur 3X20 mm	651900 3X20
Bague en caoutchouc pour douilles, 1/2 pouce Ø 25 mm	651800 25
Gaine de protection en plastique Type 19	651242 19