

**Jeu de clés à fourches, phosphatée, Nombre de clés: 13****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 610910 13 |
| GTIN | 4045197384423 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé à fourches de chaque 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Description technique

| | |
|---------------------------|------------|
| Nombre de clés | 13 |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré |
| Surface | phosphatée |
| Type de produit | Clés |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Clé à fourches Ouverture 27X32 mm | 610900 27X32 |
| Clé à fourches Ouverture 20X22 mm | 610900 20X22 |
| Clé à fourches Ouverture 18X19 mm | 610900 18X19 |
| Clé à fourches Ouverture 14X15 mm | 610900 14X15 |
| Clé à fourches Ouverture 24X26 mm | 610900 24X26 |
| Clé à fourches Ouverture 16X17 mm | 610900 16X17 |
| Clé à fourches Ouverture 30X34 mm | 610900 30X34 |
| Clé à fourches Ouverture 10X11 mm | 610900 10X11 |
| Clé à fourches Ouverture 21X23 mm | 610900 21X23 |
| Clé à fourches Ouverture 6X7 mm | 610900 6X7 |
| Clé à fourches Ouverture 12X13 mm | 610900 12X13 |
| Clé à fourches Ouverture 36X41 mm | 610900 36X41 |
| Clé à fourches Ouverture 8X9 mm | 610900 8X9 |