

# Cliquet de précision "Zyklop Speed" réversible, 1/4" avec tête orientable et éjecteur



## Données de commande

N° commande	632390
GTIN	4013288121868
Classe d'article	63F

# **Description**

#### **Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche.

**Tête librement orientable** avec positions définies à 0° (utilisation comme un tournevis) et des deux côtés à 75° et 90°. Angle de reprise à 5°.

#### Norme:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

## Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main. Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Nombre de dents: 72

# **Description technique**

Référence fabricant	8000 A
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	152 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Type de produit	Cliquets

