

Koken
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur, Type:


Données de commande

N° commande	632050
GTIN	4991644021826
Classe d'article	63R

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Longueur totale: 115 mm

Nombre de dents: 20

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	115 mm
Nombre de dents	20
Angle de reprise	18 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface

chromé