



## Cliquet de précision réversible, 1/4" avec poignée tournante et éjecteur



### Données de commande

N° commande	632395
GTIN	3148518525961
Classe d'article	63V

### Description

#### Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche.

Utilisation habituelle: angle de reprise à 6°; utilisation de la poignée tournante: angle de reprise à 0°.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Nombre de dents: 60

### Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	120 mm
Nombre de dents	60
Angle de reprise	0 - 6 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets

