



Lampe pour local de travail Planonlight LED Black Series, Puissance absorbée: 10W



Données de commande

N° commande	081353 10
GTIN	2050001919397
Classe d'article	04E

Description

Exécution:

La Planonlight LED **Black Series** est la plus puissante, **la plus étanche** et **la plus compacte** de toutes les lampes de travail Planonlight. Modèle rapporté offrant de nombreuses possibilités de fixation, pour les conditions d'utilisation les plus dures dans le secteur de l'industrie.

- **Puissance d'éclairage maximale grâce aux LED de 157 lumens/watt.**
- **Sans aucun entretien (avec une durée de vie de 50 000 h).**
- **Optimale pour l'installation ultérieure grâce à des formes extrêmement compactes ; convient également pour l'utilisation dans des machines présentant de nombreux recoins.**
- **Gamme extrêmement diversifiée avec 8 modèles différents (version intégrée sur demande).**
- **Flexibilité de fixation: montage à fleur ou avec un support réglable adapté 081381 pour montage au plafond à 45°.**
- **Principe d'étanchéité perfectionné et de qualité avec IP68 et IP69K (étanchéité aux émulsions).**

Remarque(s):

Tension de fonctionnement 24 V c.c. - le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!Raccordement au secteur via un transformateur 081375.

Description technique

Poids	500 g
Flux lumineux	1300 lm
Puissance absorbée	10 W
Angle de départ fixe	120 degré
Ampoule	Module LED
Plage de températures	-20 - 55 °C
Hauteur totale	20 mm
Température de couleur	6500 K
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur totale	65 mm
Longueur totale	168,5 mm
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	10487
Type de produit	Lampes pour machine

Accessoires

Transformateur pour PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Support pour Black Series 45°	081381