



Lampe pour local de travail Planonlight LED Black Series, Puissance absorbée: 30W



Données de commande

N° commande	081353 30
GTIN	2050001919410
Classe d'article	04E

Description

Exécution:

La Planonlight LED **Black Series** est la plus puissante, **la plus étanche** et **la plus compacte** de toutes les lampes de travail Planonlight. Modèle rapporté offrant de nombreuses possibilités de fixation, pour les conditions d'utilisation les plus dures dans le secteur de l'industrie.

- **Puissance d'éclairage maximale grâce aux LED de 157 lumens/watt.**
- **Sans aucun entretien (avec une durée de vie de 50 000 h).**
- **Optimale pour l'installation ultérieure grâce à des formes extrêmement compactes ; convient également pour l'utilisation dans des machines présentant de nombreux recoins.**
- **Gamme extrêmement diversifiée avec 8 modèles différents (version intégrée sur demande).**
- **Flexibilité de fixation: montage à fleur ou avec un support réglable adapté 081381 pour montage au plafond à 45°.**
- **Principe d'étanchéité perfectionné et de qualité avec IP68 et IP69K (étanchéité aux émulsions).**

Remarque(s):

Tension de fonctionnement 24 V c.c. - le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!Raccordement au secteur via un transformateur 081375.

Description technique

Ampoule	Module LED
Poids	900 g
Flux lumineux	4000 lm
Angle de départ fixe	120 degré
Puissance absorbée	30 W
Plage de températures	-20 - 55 °C
Hauteur totale	20 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Température de couleur	6500 K
Largeur totale	65 mm
Longueur totale	430,5 mm
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	10493
Type de produit	Lampes pour machine

Accessoires

Transformateur pour PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Support pour Black Series 45°	081381