



Laser à lignes croisées à nivellement automatique GCL, Type: 2-50CG



Données de commande

N° commande	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Classe d'article	46T

Description

Exécution:

Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellement automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Étanche aux projections d'eau et à la poussière. Y compris deux points d'aplomb verticaux. **Lignes croisées vertes** pour une meilleure visibilité lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises. Interface Bluetooth pour une utilisation à distance pour un travail de précision sans toucher à l'appareil. Fonctionnement possible sur batterie (fournie) ou sur piles. Grande portée allant jusqu'à 80 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Batterie Li-Ion 12 V, chargeur, support multifonctions, plaque de mire laser, sacoche de protection et valise de transport.

Description technique

Longueur	136 mm
Portée	20 m
Indice de protection IP	IP 54
Plage de nivellement	±4 degré
Filetage pour support	1/4 pouce
Erreur admissible	±0,3 mm/m
Hauteur	122 mm
Portée avec récepteur	80 m
Classe de laser	2
Largeur	55 mm
Interface	Interface Bluetooth
Poids	600 g
Emballage	Mallette de transport
Couleur du laser	Vert
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	12 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Laser à lignes croisées