

**Galet lisse convexe, Ø rouleau: 15mm****Données de commande**

N° commande	291440 15
GTIN	4030741009327
Classe d'article	29H

**Description****Exécution:**

Tournés et polis ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).

Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

**Avantage(s):**

- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Consolidation des surfaces.**
- **Réduction du temps de process.**

**Utilisation:**

Pour le galetage de pièces cylindriques.

**Adapté(s) pour:**

Porte-molettes: 290000; 290001

**Description technique**

Ø alésage de rouleau	4 mm
Ø rouleau	15 mm
Largeur rouleau	4 mm

Type d'outils	HSS
Valeur de rugosité	4 µm
Forme	convexe
Type	RRE
Type de produit	Outil de brunissage