

**Galet lisse convexe, Ø rouleau: 25mm****Données de commande**

N° commande	291440 25
GTIN	4030741009693
Classe d'article	29H

Description**Exécution:**

Tournés et polis ($R_z = 4 \mu\text{m}$).

Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Consolidation des surfaces.**
- **Réduction du temps de process.**

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Porte-molettes: 290004

Description technique

Ø alésage de rouleau	6 mm
Ø rouleau	25 mm
Largeur rouleau	8 mm

Type d'outils	HSS
Valeur de rugosité	4 µm
Forme	convexe
Type	RRE
Type de produit	Outil de brunissage