

**Galet lisse convexe, Ø galet: 10mm****Données de commande**

N° commande	291445 10
GTIN	4030741390135
Classe d'article	29H

**Description****Exécution:**

Rectifiés et polis ( $R_z = 1 \mu\text{m}$ ).

Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

**Avantage(s):**

- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Consolidation des surfaces.**
- **Réduction du temps de process.**

**Utilisation:**

Pour le galetage de pièces cylindriques.

**Adapté(s) pour:**

Porte-molettes: 290000; 290001

**Description technique**

Ø alésage de rouleur	4 mm
Ø rouleur	10 mm
Largeur rouleur	4 mm

Type d'outils	HSS
Valeur de rugosité	1 $\mu\text{m}$
Forme	convexe
Type	RRE
Type de produit	Outil de brunissage